



Glossmeter Medidor De Brillo Inteligente 3 Angulos 20,60,85^a - usb cable Mod. AMT502

Números de Catálogo:

AMT502

Descripción General:

Brillómetro de tres ángulos también mostraron que las diferentes condiciones de brillo para satisfacer sus necesidades de información. 4, la última de las tarjetas de almacenamiento extraíbles **usb** y permitir el intercambio de datos con mayor facilidad. 5, **software especializado puede ayudarle brillo para el análisis de datos y de salida**



Especificaciones y entrega

- EQUIPO CON BASE DE CALIBRACION
- ESTUCHE
- CD SOFTWARE
- CABLE CARGADOR DE 3 PUNTAS- SIN COVERTIDOR DE CORRIENTE
- CABLE USB PARA TRASMISION DE DATOS A PC
- LLAVE DE SEGURIDAD
- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SERIADA DE FCA



- MANUAL EN INGLES
- FOTOS REALES DE ENTREGA


ENTREGA





Measuring Angle	Degree	20°,60°,85°	
Incidence Angle	GU	Gs(20°):0.0~120	Gs(20°):120~2000
		Gs(60°):0.0~120	Gs(60°):120~1000
		Gs(85°):0.0~120	Gs(85°):120~160
Measuring Spot	mm	Gs(20°):10x10 Gs(60°):9x15 Gs(85°):5x38	
Resolution	GU	0.1	1
Reproducibility	GU	0.2	0.2%
Repeatability	GU	0.5	0.5%
Deviation	GU	+_1.5	+_1.5%
Zero Point Deviation	GU	0.2	
Operating Temperature	°C	10°~40°	
storage Temp	°C	-10°~70	
Relative Humidity		Less then 85%,Non-condensing	
Power Supply		4AAA alkaline Battery(optional)	
Volume	mm	163.8*58.1*88.3	
Weight	g	520	

Aplicaciones del Angulo;;



20° - High gloss surfaces such as automotive paint finish, polished metals and plastics

60° - Universal gloss measurement angle for all applications

85° - Matte surfaces such as automotive interiors, architectural paints and wood finishes

20°/60°/85° - Measure or calibrate all three angles simultaneously

desprition producto 1, exquisito diseño más ergonómico, lo que permite utilizar la mano.

2, interfaz de usuario chino, operar de manera más simple y conveniente.

3, los datos de brillo de tres ángulos también mostraron que las diferentes condiciones de brillo para satisfacer sus necesidades de información.

4, la última de las tarjetas de almacenamiento extraíbles **Bluetooth** y permitir el intercambio de datos con mayor facilidad.

5, **software especializado puede ayudarle brillo para el análisis de datos y de salida.**

SOFWARE DE AYUDA DE DATOS:

